

**Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 2,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202277 2,5
GTIN	4045197880390
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.**Opis techniczny**

długość całkowita L	50 mm
Ø ostrzy D _c	2,5 mm
Liczba zębów Z	3
Ø chwytu D _s	6 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,011 mm
długość ostrzy L _c	6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,1 mm
kształt chwytu	HB
chwyt	DIN 6535 HB h6
Tolerancja Ø nominalnej	e8
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,01 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	bez powłoki

Materiał ostrza	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	170 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	100 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	55 m/min	K
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadają się		

