

KERN**Wagi platformowe, typ EOB, maks. zakres ważenia: 300L kg**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 479600 300L |
| GTIN | 4045761192096 |
| Klasa artykułu | 47D |

Opis

Wykonanie:

- **solidna waga do ważenia paczek przed wysyłką**
- **bardzo prosta obsługa za pomocą czterech przycisków**
- **moduł wskaz. (obsługi) z wyświetlaczem o cyfrach o wys. 25 mm, połączony z wagą przewodem o dł. 2 m, może być on odłączany od platformy i samodzielnie ustawiany lub montowany**
- **możliwe zasilanie z sieci i z baterii, automatyczne wyłączenie po 3 min.**

w dostawie::

Zasilacz sieciowy i uchwyt ścienny dla wskaźnika.

Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081561, wielk. LR6, stojak do wskaźnika na zamówienie.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 100 g

powtarzalność: 100 g

wymiary szalki: 945×505 mm

szerokość wyświetlacza: 215 mm

głębokość wyświetlacza: 110 mm

wysokość wyświetlacza: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------------|
| odczyt | 100 g |
| szerokość wyświetlacza | 215 mm |
| wymiary szalki | 945×505 mm |
| wysokość wyświetlacza | 50 mm |
| głębokość wyświetlacza | 110 mm |
| masa netto | 17 kg |
| oznaczenie producenta | EOB |
| powtarzalność | 100 g |
| maks. zakres ważenia | 0 - 300 kg |
| Kalibracja | Cena na zapytanie ofertowe |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Liczba dołączonych baterii | 6 |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 |
| wysokość cyfr wyświetlacza | 25 mm |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6 | 081556 LR6 |
| Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6 | 081561 LR6 |