

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	16
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ONMU 05T6 ANER
Gatunek	HB7630
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		