

Garant**Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 32 mm, od szerokości rowka m: 18 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	290358 18
GTIN	4045178812501
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 100 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 18 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 20 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 22 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 25 mm

Długość użyteczna L_1 : 140 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 40 mm

Opis techniczny

śruba	290399 4
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	45 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	46 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	47 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	48 mm
Długość użyteczna L_1	140 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	18 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	20 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	22 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	25 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
\varnothing chwytu	32 mm
R2	20 mm
\varnothing uchwytu płytki D_2	40 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L_1	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 4	290399 4
----------------------	----------