

**Garant****Oprawki termokurczliwe, HSK-E 40, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308028 6
GTIN	4045197882202
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT:**powierzchnie czynne HSK obrobione.

- **stal żaroodporna**
- **możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm**
- **wielk. 3-5 do węglików spiekanych (HM), od wielk. 6 do HSS i HM**
- **wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca)**
- **z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiarów narzędzia na przyrządzie nastawczym).**

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410–302416. Przyrządy termoskurczowe nr 354210–304755.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
Ø zewn. D	27 mm

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
adapter	HSK-E 40
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Szafka dolna	354290
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1