



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: STAR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania. **Praktyczna akumulatorowa lampa warsztatowa** i reflektor budowlany w jednej lampie. **Elastyczny uchwyt** z wbudowanymi magnesami, nadający się do bezpośredniego montażu do statywu Scangrip. Wbudowany powerbank z gniazdem USB. Bez haczyka do zawieszania.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

pojemność akumulatora	5,2 Ah
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 2	500 lm
Strumień światła	1000 lm
Szerokość całkowita	103 mm
stopień ochrony IP	IP 65
długość całkowita	156 mm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
czas świecenia	2,5 h
masa	710 g
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	STAR
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa