

**Pilniki płaskie, nacięcie nr 2 , równiaki, długość bez trzonu: 350 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510200 350
GTIN	4009215016895
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika. **3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.**

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form A

wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 510201.

norma: DIN 7261

przekrój: 35×7,5 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	350 mm
przekrój	35×7,5 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120