

Mitutoyo

Suwmiarka wbudowana IP66 pozioma, zakres pomiarowy: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	499401 100
GTIN	2050001051158
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka do wbudowania z elektromagnetycznym, indukcyjnym systemem pomiarowym.

Montaż poziomy.

Elektronika z technologią Absoluti duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu cyfrowym.

Jednorazowe nastawienie w pozycji zerowej, które pozostaje zerem absolutnym aż do następnej wymiany baterii (ok. 1,5 roku). Najwyższa precyzja pomiaru także przy dużych prędkościach procedury. Funkcja ZERO / ABS - ustawienie zerowe do przestawienia pomiarów względnych i absolutnych.

Zastosowanie:

Odpowiednie do zadań pomiarowych i pozycjonowania na maszynach narzędziowych, urządzeniach itp.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód przyłączeniowy nr 497085.

norma: Norma zakładowa

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 66

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

długość całkowita L₂: 209 mm

długość szyny pomiarowej L₁: 185 mm

masa: 390 g

Opis techniczny

długość całkowita L ₂	209 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
masa	390 g
długość szyny pomiarowej L ₁	185 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 66
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497085 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357	081560 357
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497085 USB2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497085 D1
Nadajnik typ S11E	498966 S11E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965