




## Imadła szlifierskie i kontrolne z wrzecionem, szerokość szczęk A: 125 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	363550 125
GTIN	4045197313584
Klasa artykułu	38F

### Opis

#### Wykonanie:

· **Stal hartowana, precyzyjnie szlifowana ze wszystkich stron.**

**Zastosowanie do prac wymagających dostępu z 4 stron** (od podstawy, od czoła i z obu boków).

poziomy **rowek pryzmowy wyszlifowany.**

#### Funkcja:

System dociskania - ruchoma szczęka dociskana jest w dół przez powstający nacisk, co wyklucza uniesienie się lub drganie detalu <BR/>podczas obróbki.

#### Zastosowanie:

Do **precyzyjnej obróbki i kontroli.**

#### Klasa dokładności:

W zakresie **0,003 mm** / 100 mm (dokładność systemu).

#### w dostawie::

wraz z korbką.

maksymalny rozstaw b: 160 mm

wysokość szczęk C: 43 mm

długość całkowita a: 300 mm

szerokość całkowita B: 88 mm

masa: 14,5 kg

### Opis techniczny

masa	14,5 kg
------	---------

długość całkowita a	300 mm
maksymalny rozstaw b	160 mm
szerokość szczęk A	125 mm
wysokość szczęk C	43 mm
szerokość całkowita B	88 mm