

**Pilniki trójkątne, nacięcie nr 2 , równiaki, długość bez trzonu: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511200 150
GTIN	4009215017199
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

**Wszystkie boki nakłuwane, zakończenie półtępe.**

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**Norma:**

**DIN 7261 Form C**

**wskazówka:**

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 511201.

norma: DIN 7261

szerokość: 12 mm

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	150 mm
szerokość	12 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

## Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110