

Garant**Frezy 30° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216548 6
GTIN	4045197851727
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750**, wielk. **3,0** z grotem nr **674252**, wielk. **15IP**.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	38 mm
maksymalna \varnothing sfazowania $D_{maks.}$	32 mm
Liczba ostrzy Z	2
pasująca wymienna płytki skrawająca	260986 HB725-1
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing D	6 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	120 stopni
Kąt ustawienia κ	30 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Rodzaj produktu

Frez do fazowania

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm

211750 3,0

Śruby mocujące

219844