

**Frezy 60° do fazowania, chwyt Weldon, Typ: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216552 5
GTIN	4045197851734
Klasa artykułu	210

**Opis****wskazówka:**

Stosować z wkrętakiem dynamometrycznym GARANT TQ nr **211750 wielk. 1,2** z ostrzem, nr **674252 wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 1

Ø D: 5,4 mm

maksymalna Ø sfazowania  $D_{maks.}$ : 16 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 20 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 70 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 12 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	70 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	16 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	12 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	260982 HB725
Ø ostrzy $D_c$	5 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu $L_1$	20 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø D	5,4 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	6,5 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu do przodu	60 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Grot dla Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP