

## Osełki diamentowe w drewnianym etui, Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w $\mu\text{m}$ : D25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	559000 D25
GTIN	2050001025395
Klasa artykułu	56Z

### Opis

#### Wykonanie:

**Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa**, połączona przez warstwę niklu. **Prawie nieograniczona trwałość!**

#### Zastosowanie:

**Do ostrzenia i obciągania** narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybko tnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaokrąglonych stosować powierzchnię bez perforacji. **Nie nadają się do piłowania.**

osełka diamentowa o dużej powierzchni ścierniej w drewnianym etui. Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

#### wskazówka:

**Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.**

długość: 150 mm

szerokość: 52 mm

wysokość: 16 mm

ziarnistość: drobne

### Opis techniczny

ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	Diament

oznaczenie ziarnistości	D
długość	150 mm
szerokość	52 mm
wysokość	16 mm
Opakowanie	Drewniane etui.