

**Pilniki nożowe, nacięcie nr 3 (gładzik), długość bez trzonu: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	518100 250
GTIN	4009215074840
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. **Pilniki specjalne** wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych. **Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość.**

Wszystkie boki nakłuwane.

Kształt: G

norma: DIN 7262

przekrój: 21,8×10,1 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	21,8×10,1 mm
Kształt	G
norma	DIN 7262

Aksesoria

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125