

Osełki diamentowe w drewnianym etui, Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w μm : D46



Dane zamówienia

Numer katalogowy	559000 D46
GTIN	2050001025401
Klasa artykułu	56Z

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. **Prawie nieograniczona trwałość!**

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybko tnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaokrąglonych stosować powierzchnię bez perforacji. **Nie nadają się do piłowania.**

osełka diamentowa o dużej powierzchni ścierniej w drewnianym etui. Do zgrubnego ostrzenia.

wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.

Opis techniczny

ziarnistość	średni / zgrubny
Materiały ściernie	Diamant
oznaczenie ziarnistości	D
długość	150 mm
szerokość	52 mm

Karta danych

wysokość	16 mm
Opakowanie	Drewniane etui.
Rodzaj produktu	Płyta do obciągania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		