

Pilniki frezowane, płaskie, gładziki, zgrubne, długość bez trzonu: 250 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	519160 250
GTIN	2050001696267
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną **ostrością** uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. **Rowki wiórowe nie zatykają się.**

Wypukło-wklęsły, zakończenie półtępe, uzębiony tylko od strony zewnętrznej.

Kształt: D

norma: DIN 7264

rozstaw uzębienia ok.: 3 mm

przekrój: 23×7 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	23×7 mm
ziarnistość	zgrubne
rozstaw uzębienia ok.	3 mm
Kształt	D
Atrybut nazwy produktu	zgrubne
norma	DIN 7264
do materiału	metale lekkie i miękkie, tworzywa sztuczne, drewno, skóra itp.

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40