

Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w μm : D25



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 559100 D25 |
| GTIN | 2050001025418 |
| Klasa artykułu | 56Z |

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. **Prawie nieograniczona trwałość!**

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybko tnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaokrąglonych stosować powierzchnię bez perforacji. **Nie nadają się do piłowania.**

poręczna wielkość bardzo dobre do fazowania i stępiania ostrych krawędzi ostrzy z HM. Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.

długość: 115 mm

szerokość: 25 mm

wysokość: 3 mm

ziarnistość: drobne

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------|
| ziarnistość | drobne |
| Materiały ściernie | Diament |
| oznaczenie ziarnistości | D |
| długość | 115 mm |
| szerokość | 25 mm |

| | |
|------------|---------------|
| wysokość | 3 mm |
| Opakowanie | Skórzane etui |