

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: G1630****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540200 G1630
GTIN	4045197155078
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy ostry

Ø główki: 16 mm

długość główki L₁: 30 mm

długość całkowita: 70 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	16 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
Stopień wielkości uzębienia	średnia
długość główki L ₁	30 mm

Kształt	G1630
opis kształtu	łukowy ostry
długość całkowita	70 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe