

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: D0605****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540200 D0605
GTIN	4045197154972
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 5 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
opis kształtu	zatrask. kul.
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Kształt	D0605

oznaczenie uzębienia	Z7
Ø główki	6 mm
długość całkowita	50 mm
długość główki L ₁	5 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe