

## Garant

### Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: AS0616



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	540200 AS0616
GTIN	4045197154873
Klasa artykułu	51D

#### Opis

##### Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

##### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 16 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

#### Opis techniczny

Ø główki	6 mm
opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
długość główki L <sub>1</sub>	16 mm
Kształt	AS0616

długość całkowita	50 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe