

**Garant****Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: F0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540200 F0820
GTIN	4045197609809
Klasa artykułu	51D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt - łukowy łagodny (RBF).**

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Kształt	F0820
oznaczenie uzębienia	Z7
długość całkowita	60 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia

opis kształtu	łukowy łagodny
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
Ø główki	8 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe