

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskoścym, HM, Typ: D0807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540200 D0807
GTIN	4045197154989
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt sferyczny** (KUD).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Kula

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 7 mm

długość całkowita: 47 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

oznaczenie uzębienia	Z7
Stopień wielkości uzębienia	średnia
opis kształtu	Kula
Ø główki	8 mm

długość całkowita	47 mm
Kształt	D0807
długość główki L ₁	7 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe