



Polerki kątowe WPO, Typ: 72214950



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej optymalne wykorzystanie zamocowanego narzędzia**
- **ze sworzniem mocującym również do wykorzystania jako pełnowartościowa maszyna dosatynowania**
- **bardzo wysoka stabilność prędkości obrotowej pod każdym obciążeniem, w całym zakresie regulacji**
- **blokada samoczynnego uruchomienia zapobiega niekontrolowanemu, ponownemu uruchomieniu narzędzia po przerwie w dostawie prądu.**

w dostawie::

precyzyjna polerka kąтова WPO 14-27 E, dodatkowy uchwyt. 1 walizka narzędziowa, 1 uchwyt (obrotowy), kabłąk ochronny, dodatkowy uchwyt, sworzni mocujący do walców i krążków z wieloklinem (100 mm), elastyczna ściernica walcowa (100×100 mm, ziarno 60), włókninowa ściernica płytowa (100×100 mm, ziarno 180), tarcze podporowe mocowane na rzepy (Ø 115 mm, M14), 1 włókninowa tarcza ścierna fałdowana 30×150 mm, trzpień mocujący 15-50 mm, 10 włóknin ściernych z rzepami (Ø 115 mm, drobne ziarno).

Wyp. dodatkowe:

Zestaw podstawowy do powierzchni, nr 077718, wielk. F,
zestaw do satynowania kształtowników, nr 077718, wielk. S,
zestaw do polerowania, nr 077718, wielk. P,
zestaw do rur, nr 077718, wielk. R.

Opis techniczny

pobór mocy	1200 W
oznaczenie producenta	Zestaw startowy WPO – stal stopowa
masa	2,4 kg
uchwyty narzędziowe	M14
maks. Ø narzędzia do polerowania	250 mm
maks. wibracje wg EN	3,5 m/s ²
zakres prędkości obrotowej	900 - 2500 min ⁻¹
Opakowanie	Walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Polerki

Akcesoria

Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ S	077718 S
Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ F	077718 F
Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ R	077718 R