

Garant

Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: AS0820



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540200 AS0820 |
| GTIN | 4045197154880 |
| Klasa artykułu | 51D |

Opis

Wykonanie:

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| oznaczenie uzębienia | Z7 |
| rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne |
| Ø główki | 8 mm |
| długość główki L ₁ | 20 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kształt | AS0820 |
| Stopień wielkości uzębienia | średnia |
| długość całkowita | 60 mm |
| opis kształtu | walec z uzębieniem czołowym |
| Ø chwytu | 6 mm |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |