



Taśmy ścierne, Cubitron™ II 984F, 75×2000 mm, ziarnistość: 80



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558457 80
GTIN	4046719538478
Klasa artykułu	53S

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna Cubitron™ II 984F z czystym, precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym na stabilnym podkładzie poliestrowym YF. **Taśma ścierna wysokowydajna do szlifowania wstępnego** na szlifierkach stacjonarnych. Dzięki środkowi pomocniczemu osiąga się chłodniejsze szlifowanie.

tkanina YF (wytrzymała) do **szlifierek stacjonarnych z dużym dociskiem roboczym**.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan**, aluminium.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

Opis techniczny

ziarnistość	80
-------------	----

Karta danych

Seria	Cubitron™II 984F
oznaczenie ziarnistości	ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	75 mm
długość taśmy ścierniej	2000 mm
Atrybut nazwy produktu	75×2000 mm
Rodzaj produktu	Taśmy ściernie,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo	35-40 m/s	
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	32-38 m/s	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	20-25 m/s	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	32-38 m/s	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	25-30 m/s	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	20-25 m/s	H
INOX	nadaje się	18-30 m/s	
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	30-45 m/s	K
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadaje się		