

## Sprawdzian tloczkowy graniczny z wymiarem pośrednim z naddatkiem na ścieranie, Typ: G



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484025 G
GTIN	4045197211835
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Trzpienie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczone, szlifowane i docierane.

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 2 – 2,999

Typ B = 3 – 10

Typ C = 10,001 – 14

Typ D = 14,001 – 18

Typ E = 18,001 – 24

Typ F = 24,001 – 30

Typ G = 30,001 – 40

Typ H = 40,001 – 50

Typ I = 50,001 – 60

Typ J = 60,001 – 90

Typ K = 90,001 – 99,999

- **Proszę podać dokładną  $\varnothing$  wymiaru nom. z polem tolerancji (A-ZC) i klasę dokładności (6–13) lub tolerancję liczbową ( $\pm$ ).**
- **Sprawdziany trzpieniowe z wymiarem pośrednim są wyłącznie sprawdzianami tloczkowymi granicznymi z wymiarami ułamkowymi!**
- **Całkowite (parzyste)  $\varnothing$  z pasowaniem ISO zobacz nr 484000; 484020; 484040 lub na zamówienie.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.**

**Opis techniczny**

pole tolerancji	A
pole tolerancji	G
pole tolerancji	H
pole tolerancji	J
pole tolerancji	K
pole tolerancji	M
pole tolerancji	N
pole tolerancji	P
pole tolerancji	R
pole tolerancji	S
pole tolerancji	B
pole tolerancji	T
pole tolerancji	U
pole tolerancji	V
pole tolerancji	X
pole tolerancji	Y
pole tolerancji	Z
pole tolerancji	ZA
pole tolerancji	C
pole tolerancji	D
pole tolerancji	E
pole tolerancji	F
pole tolerancji	JS
pole tolerancji	CD
pole tolerancji	EF
pole tolerancji	FG
pole tolerancji	ZC

pole tolerancji	ZB
norma	DIN 7164
norma	DIN 7150-2
jakość	9
jakość	6
jakość	13
jakość	7
jakość	12
jakość	11
jakość	10
jakość	8
wymiar nominalny	30,001 - 40 mm
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
Kalibracja	L6
Rodzaj produktu	Sprawdziany tłoczkowe graniczne

## Usługi

Kalibracja DAkkSWymiar pośredni maksymalna $\varnothing$ 60 mm	028340 60
Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych $\varnothing$ maks. 60 mm	028300 60