

**Garant****Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126, CBN, Ø główki: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552650 1
GTIN	4045197157201
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką CBN**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do **wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych**.

**Zalecana prędkość obwodowa:** CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

**wskazówka:**

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: CBN

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 1 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 1 mm

długość całkowita: 45 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu	zatrask. kul.
Ø główki	1 mm
długość całkowita	45 mm
długość główki L <sub>1</sub>	1 mm
Ø chwytu	3 mm
oznaczenie ziarnistości	CBN
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe