



Precyzyjne pilniki trzpieniowe, bardzo wąskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 250/0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	523100 250/0
GTIN	613548065082
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowane kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

Wszystkie boki nakuwane.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 2
przekrój: 8,3×3,8 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	8,3×3,8 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	2

Akcesoria

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm

519510 125

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110