

Garant**Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, Kształt: M0630****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552700 M0630
GTIN	4045197157294
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z **powłoką diamentową**. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki **galwanicznemu wiązaniu niklowemu**.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do **szlifowania dokładnego** otworów, promieni, konturów oraz **usuwania zadziorów i fazowania**.

Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe).

Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: D

opis kształtu: stożkowy ostry

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 11 mm

długość całkowita: 61 mm

Ø chwytu: 6 mm

kątownik: 30 stopni

Opis techniczny

opis kształtu	stożkowy ostry
Ø główki	6 mm
kątownik	30 stopni
długość całkowita	61 mm
długość główki L ₁	11 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiały ścierne	diament
oznaczenie ziarnistości	D
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe