

**Garant****Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126, CBN, Ø główki: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552650 4
GTIN	4045197157232
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką CBN. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

**Zastosowanie:**

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów oraz usuwania zadziorów i fazowania.

Do wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.

**Zalecana prędkość obwodowa:** CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

**wskazówka:**

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

oznaczenie ziarnistości: CBN

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 4 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 4 mm

długość całkowita: 45 mm

Ø chwytu: 3 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	4 mm
opis kształtu	zatrzask. kul.
Ø główki	4 mm
długość całkowita	45 mm
Ø chwytu	3 mm
oznaczenie ziarnistości	CBN
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe