

## Garant

### Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemienskośnym, HM, Typ: D0605



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Klasa artykułu	51D

#### Opis

##### Wykonanie:

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.

**Długość chwytu 200 mm** (z możliwością skracania).

Ø chwytu 8 mm. **Kształt D sferyczny** (KUD).

##### Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Obrabiarkę włączać dopiero po zagłębieniu freza trzepienia frezowego w materiale.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: Kula

Ø główki: 6 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 5 mm

długość całkowita: 205 mm

Ø chwytu: 6 mm

#### Opis techniczny

Kształt	z końcówką sferyczną
Ø główki	6 mm
opis kształtu	Kula
oznaczenie uzębienia	Z7

długość główki L <sub>1</sub>	5 mm
długość całkowita	205 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe