


Osełki do węglików spiekanych i żeliwa, karborund (SiC) zgrubny / drobny, Długość × szerokość: 150X50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558825 150X50
GTIN	4260496535189
Klasa artykułu	56Z

Opis

Wykonanie:

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.

karborund o średnio twardym spoiwie. U dołu SiC o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający) u góry SiC o ziarnistości 100 (zgrubny).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

wskazówka:

Specjalne kamienie polerskie do wyrównywania są dostępne na zamówienie.

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubny / drobny
długość	150 mm
ziarnistość	100
ziarnistość	280 / 320
szerokość	50 mm
wysokość	25 mm

