



## Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, Największa $\emptyset$ / $\emptyset$ nominalna czopu: 40/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	628800 40/4
GTIN	4020772041045
Klasa artykułu	63Q

### Opis

**Wykonanie:**

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.  
Ze stałymi czopami.

**Zastosowanie:**

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

**wskazówka:**

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.  
długość całkowita: 150 mm  
regulowany rozstaw czopów a: 18 - 40 mm

### Opis techniczny

największa $\emptyset$	40 mm
$\emptyset$ nominalna czopu	4 mm
długość całkowita	150 mm
regulowany rozstaw czopów a	18 - 40 mm
typ	764C