



Klucze do nakrętek z otworami z przegubem proste, Największa \emptyset / \emptyset nominalna czopu: 80/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	628800 80/4
GTIN	4020772041052
Klasa artykułu	63Q

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Ze stałymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

wskazówka:

czopu = nom. czopu 0,1 mm; pole tolerancji h12.
długość całkowita: 220 mm
regulowany rozstaw czopów a: 40 - 80 mm

Opis techniczny

największa \emptyset	80 mm
regulowany rozstaw czopów a	40 - 80 mm
\emptyset nominalna czopu	4 mm
długość całkowita	220 mm
typ	764C