



## Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 16/18



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	341420 16/18
GTIN	4045197883278
Klasa artykułu	31J

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stożkiem DIN 238  
wersja przemysłowa

#### Zastosowanie:

do wiertarek stojakowych.

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.  
zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 52 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 105 mm

uchwytów ze stożkiem: CBN - B 18

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 17,403 mm

### Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	17,403 mm
dł. uchwytu zamkniętego	105 mm
zakres mocowania	3 - 16 mm
uchwytów ze stożkiem	CBN - B 18
Ø zewnętrzna	52 mm

