

**CCMT 060202 Wiper, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	WP
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia