

**CCMT 060202 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 060202 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	WP
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia