

**Krażek dogniatający wklęsły, Ø krążka: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	291445 15
GTIN	4030741377846
Klasa artykułu	29I

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane i polerowane (R_z 1 μ m).
Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.

Zalety:

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

Zastosowanie:

Do dogniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

Pasuje do :

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290000; 290001
szerokość rolki: 4 mm
Ø otworu walcowego: 4 mm

Opis techniczny

Ø otworu walcowego	4 mm
Ø rolki	15 mm

szerokość rolki	4 mm
Materiał ostrza 	HSS
współczynnik chropowatości	1 µm
Kształt	wklęsły
typ	RRE