

**CCMT 09T304 Wiper, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CCMT 09T304 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CA510
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	WP
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia