

## Garant

### Frezy torusowe VHM, bez powłoki, Ø h6 DC / R1: 20/2,0 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	206192 20/2,0
GTIN	4045197853165
Klasa artykułu	11X

#### Opis

##### Wykonanie:

Zzaszlifowaniem mimośrodowymi dodatkowym **polerowaniem** komór wiórów, **co zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów** w stopach aluminium dających długi wiór.

Tolerancje:

· **promień naroża**

**$RS_1 = 0,5$  tolerancja  $\pm 0,02$ .**

**$RS_1 > 0,5 - 1,5$  tolerancja  $\pm 0,03$ .**

**$RS_1 > 1,5$  tolerancja  $\pm 0,05$ .**

Wymiary wg normy zakładowej.

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy  $L_c$ : 32 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 2 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 98 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 19 mm

długość całkowita L: 150 mm

#### Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
Ø szyjki $D_1$	19 mm
długość ostrzy $L_c$	32 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6

Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
wysięg $L_1$ z szyjką	98 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,12 mm
Promień ostrza $R_1$	2 mm
Liczba zębów Z	3
$\varnothing$ ostrzy $D_c$	20 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór	0,13 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,6 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla  
zabezpieczenia  $\emptyset$  chwytu narzędzia 20 mm

SZ2025 20

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB