

**HOLEX®****Nasadka do śrub Torx®, IMPACT 1/2 cala, profil Torx®: E16****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651500 E16    |
| GTIN             | 4045197215543 |
| Klasa artykułu   | 62D           |

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 20 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| profil Torx®                           | E16                          |
| długość                                | 38 mm                        |
| Ø po stronie napędu                    | 20 mm                        |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal                      |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Klucz nasadowy do śrub TORX® |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm   | 651800 25   |
| Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3 | 651790 3    |
| Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm  | 651900 3X20 |