

**CCMT 09T308 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 09T308 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm

Łamacz wiórów	WP
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia