

**DC.T 11T302, Gatunek: PDL025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 PDL025
GTIN	
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MFP-SK
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,03 - 0,15 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Gatunek	PDL025
promień naroża	0,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia