

**DCMX 11T304 Wiper, Gatunki: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Klasa artykułu	25E

Opis

DCMX 11T304 Wiper CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: WP

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	WP
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA510
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMX 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia