

**HOLEX®****Noże prawe, zbliżone do DIN 4971 (ISO 1), P20/K25, chwyt kwadratowy: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296025 12
GTIN	4045197884626
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze ośką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 100 mm

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;	P20/K25