

Garant**Pilniki obrotowe Z5 – drobne, HM, Typ: A0616****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540400 A0616
GTIN	4045197155351
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy (ZYAS), bez uzębienia czołowego.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec bez uzębienia czołowego (ZYA)

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 16 mm

długość całkowita: 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	16 mm
oznaczenie uzębienia	Z5
Stopień wielkości uzębienia	drobny
długość całkowita	50 mm
Kształt	A0616

Ø główki	6 mm
opis kształtu	walec bez uzębienia czołowego (ZYA)
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe