

Garant**Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202402 16
GTIN	4045197853745
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

promienie naroży dostosowane do wytycznych DIN dla **wpustów pasowanych**.

Do **obróbki zgrubnej i wykańczającej**.

Specjalne zaszlifowanie promieni zaokrąglenia ostrzy zbliżone do powierzchni torusa.

W pełnym materiale do $1 \times D$, spokojna praca **przy bardzo dużych prędkościach posuwu**.

Zalety:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Tolerancja \varnothing nominalnej: f8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 16 mm

długość całkowita L: 82 mm

\varnothing chwytu D_s : 16 mm

Zaokrąglenie naroży r_v : 0,32 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Liczba zębów Z	3
chwyt	DIN 6535 HB h6

długość całkowita L	82 mm
Ø ostrzy D _c	16 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
długość ostrzy L _c	16 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm
Tolerancja Ø nominalnej	f8
współczynnik korekcyjny f _z	2
Kąt linii śrubowej	38 stopni
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	16 mm
Zaokrąglenie naroży r _v	0,32 mm
Seria	GARANT Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,4×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla
zabezpieczenia \emptyset chwytu narzędzia 16 mm

SZ2025 16