


**Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, Ø D / liczba ostrz Z: 52/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 52/8 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D₃: 44 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

długość całkowita L_{ges}: 50 mm

Ø otworu uchwytu: 22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D _c	52 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..

Ø D ₃	44 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------