

FLUKE.

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 325**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473290 325
GTIN	095969623766
Klasa artykułu	47H

Opis**Wykonanie:**

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji. Ponadto pomiar temperatury, pomiar częstotliwości, funkcja min./maks. i wyświetlacz z podświetleniem tła. Pomiary rzeczywistej wartości skutecznej i zoptymalizowana ergonomia do wyszukiwania błędów w zastosowaniach przemysłowych i budowlanych.

Norma:**EN 61010-1****w dostawie::**

Z przewodami pomiarowymi i tapicerowaną torbą. 2x baterie nr 081561 rozm. LR3.

Opis techniczny

napięcie przemienne AC	0,1 V – 600 V
kategoria przepięcia	CAT III 600 V
kategoria przepięcia	CAT IV 300 V
maks. rozwartość szczęk	30 mm

Karta danych

pojemność	100,0 µF do 1000 µF
napięcie stałe DC	0,1 V – 600 V
metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC)
prąd stały DC	0,1 A – 400 A
Częstotliwość	5 Hz – 500 Hz
zakres wskaźnika	4000
prąd przemienny AC	0,1 A – 400 A
funkcja pamięci	HOLD, MAKS. / MIN
dokładność podstawowa	2 %
oporność	0,1 Ω – 40 kΩ
Dotykowy pomiar temperatury	-10 - 400 °C
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
Liczba dołączonych baterii	2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2× 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/473290-325>