

HOLEX®**Noże do gwintów wewn., prawe, zbliżone do DIN 283 (ISO 13), M20, chwyt kwadratowy: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297185 12
GTIN	4045197885722
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgliku boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 160 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 30 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	30 mm
chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	160 mm
Materiał ostrza 	M20